


SILIKONDICHTSCHNUR

für alle Membranpressen

Ist die Silikondichtung defekt, ist der Luftverbrauch extrem und der Lärmpegel an der Presse ist sehr hoch. Durch den schnellen Austausch (max.10min) der Runddichtung am Tisch oder der Heizplatte ist es schnell wieder leise an der Presse und es werden unnötige Kosten für zu viel verbrauchte Luft vermieden



Unsere Dichtungen sind aus hoch qualitativem Silikon gefertigt und in den Ø 6, 8, 10 und 12mm ab Lager verfügbar. Alle anderen Durchmesser sind auf Anfrage lieferbar.